

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	202269 3
GTIN	4045197862174
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 8 mm

Nepodepřená délka  $L_1$  včetně uvolnění: 15 mm

Uvolňovací Ø  $D_1$ : 2,8 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

## Technický popis

Stopka Ø $D_s$	6 mm
Ø břitu $D_c$	3 mm
Tvar stopky	HB
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	2,8 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Délka břitu $L_c$	8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,13 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	15 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	57 mm
Počet zubů Z	3
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza