


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 16 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201304 16
GTIN	4045197862662
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu  $L_c$ : 22 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 16 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	16 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Celková délka L	82 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm
Počet zubů Z	2

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu $L_c$	22 mm
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

## Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí $\varnothing$ stopky nástroje 16 mm	SZ2025 16
---	-----------