



Dělicí kotouč SG STEELOX EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 230mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 563430 230 |
| GTIN | 4007220807736 |
| Třída artiklu | 55T |

Popis

Provedení:

- **Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.**
- **Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..**
- **Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).**

Velmi úzký dělicí kotouč pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.

Výkonný dělicí kotouč **výkonové řady SG** s velmi vysokým dělicím výkonem a dlouhou životností (tvrdost R).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.

Specifikace:

A46R-SG-STEELOX.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX použijte se sníženou řeznou rychlostí.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Popis tvaru | přímý |
| Ø otvoru | 22,23 mm |
| Tvar | 41 |
| Maximální počet otáček | 6600 min ⁻¹ |
| Šířka kotouče | 1,9 mm |
| Specifikace | A46R-SG-INOX |
| Ø kotouče | 230 mm |
| Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň |
| Optimalizováno pro materiál | INOX |
| Optimalizováno pro materiál | ocel |
| Pohonný agregát | Úhlové brusky |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | Dělicí kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |

| | |
|-------------|-----------------|
| INOX | vhodný |
| Ti | vhodný |
| GG(G) | omezené použití |
| CuZn | omezené použití |
| Plasty, GFK | omezené použití |
| Uni | omezené použití |
| suché | vhodný |

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76