


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 20 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201304 20
GTIN	4045197862686
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 26 mm

Celková délka L: 92 mm

Stopka Ø D_s : 20 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,15 mm
Celková délka L	92 mm
Počet zubů Z	2
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,1 mm

Ø břitu D_c	20 mm
Délka břitu L_c	26 mm
Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Stopka Ø D_s	20 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 20 mm	SZ2025 20
---	-----------