

Garant**TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 1,1mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 202260 1,1 |
| GTIN | 4045197863638 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Ušetřete náklady na přebroušování:

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebroušování.

Technický popis

| | |
|---|----------------------------------|
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,005 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | e8 |
| Délka břitu L_c | 2 mm |
| Tvar stopky | HA |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm |
| Celková délka L | 38 mm |
| Stopka | válcová stopka s h6 |
| Počet zubů Z | 3 |
| \varnothing břitu D_c | 1,1 mm |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,006 mm |
| \varnothing stopky D_s | 3 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň |
| Povlak | AlCrN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 200 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 90 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | vhodný | | |

