

**Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 178mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563650 178
GTIN	9003172409870
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Univerzální dělicí kotouče pro příležitostné dělení profilů, trubek, atd.

Specifikace:

A46BF.

Technický popis

Popis tvaru	přímý
Šířka kotouče	1,6 mm
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A46BF
Ø kotouče	178 mm
Pro tloušťky materiálů	7,7 mm
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76