


TK mini fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 0,8mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202262 0,8
GTIN	4045197863942
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Stopka podobná **DIN 6535 HB**.

Ušetřete náklady na přebrušování:

Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Technický popis

Počet zubů Z	3
Ø stopky D _s	3 mm
Délka břitu L _c	2 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,003 mm
Stopka	válcová stopka s h6
Tvar stopky	HA
Celková délka L	38 mm
Ø břitu D _c	0,8 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,003 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		