

**TK mini fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202266 3
GTIN	4045197864727
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Stopka podobná **DIN 6535 HB**.**Ušetřete náklady na přebrušování:**

Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.

Technický popis

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	45 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Ø stopky D _s	6 mm
Počet zubů Z	3
Tvar stopky	HB
Délka břitu L _c	5 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø břitu D _c	3 mm
Stopka	HB s h6
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		