

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 202267 6 |
| GTIN | 4045197864970 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø břitu D_c | 6 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | e8 |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ² | 0,05 mm |
| Uvolňovací Ø D_1 | 5,8 mm |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Celková délka L | 57 mm |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění | 21 mm |
| Délka břitu L_c | 13 mm |
| Počet zubů Z | 3 |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ² | 0,04 mm |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň |

| | |
|--|-------------------------------|
| Povlak | AlCrN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 200 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 90 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| suchý | omezené použití | | |
| Vzduch | vhodný | | |

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB