

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202269 8
GTIN	4045197865205
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 19 mm

Nepodepřená délka  $L_1$  včetně uvolnění: 27 mm

Uvolňovací Ø  $D_1$ : 7,8 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 8 mm

**Technický popis**

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm

Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	27 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tvar stopky	HB
Délka bříty $L_c$	19 mm
$\varnothing$ bříty $D_c$	8 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,8 mm
Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Celková délka $L$	63 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza