

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202269 12
GTIN	4045197865250
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 26 mmNepodepřená délka  $L_1$  včetně uvolnění: 38 mmUvolňovací Ø  $D_1$ : 11,8 mm

Celková délka L: 83 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 12 mm**Technický popis**

Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	38 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	11,8 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Tvar stopky	HB
Počet zubů Z	3
Stopka Ø $D_s$	12 mm

Ø břitu $D_c$	12 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Délka břitu $L_c$	26 mm
Šířka rohové fazetky při $45^\circ$	0,3 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Celková délka L	83 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

## Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 12 mm	SZ2025 12
---	-----------