

**Dělicí kotouč Basic\* EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563650 230
GTIN	9009012018424
Třída artiklu	53T

**Popis****Provedení:**

Univerzální dělicí kotouče pro příležitostné dělení profilů, trubek, atd.

**Specifikace:**

**A46BF.**

**Technický popis**

Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Šířka kotouče	1,9 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý
Specifikace	A46BF
Ø kotouče	230 mm
Pro tloušťky materiálů	5,7 - 9,5 mm
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76