


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 16 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202276 16
GTIN	4045197865663
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 22 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø D_s : 16 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Technický popis

Stopka Ø D_s	16 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Celková délka L	82 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,13 mm
Tvar stopky	HB
Tolerance jmenovitý Ø	e8

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 16 mm	SZ2025 16
---	-----------