

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 18 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202276 18
GTIN	4045197865670
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 24 mm

Celková délka L: 84 mm

Stopka Ø D_s : 18 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,09 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Počet zubů Z	3
Stopka Ø D_s	18 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Ø břitu D_c	18 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Celková délka L	84 mm
Délka břitu L_c	24 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza