

HOLEX**Tvrdokovová fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202296 10
GTIN	4045197866493
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Technický popis

Celková délka L	72 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Tvar stopky	HB
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	3
Délka břitu L _c	22 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,09 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,06 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D _c	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň

Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	160 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	75 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		