


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 14 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 14
GTIN	4045197866714
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 18 mm

Celková délka L: 75 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 14 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,3 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	75 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka Ø $D_s$	14 mm
Délka břitu $L_c$	18 mm

Tvar stopky	HB
Počet zubů Z	3
Ø břitu $D_c$	14 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza