

**Garant****Strojní závitníky pro závitové vložky z drátu HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138200 EG-M10
GTIN	4045197866950
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

**Použití:**

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závit **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

**Upozornění:**

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Otvor pod závit Ø: 10,5 mm

**Technický popis**

Stopka 4hran □	7 mm
Norma	DIN 40435
Stopka Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	10 mm

Řezný materiál	HSS E PM
Stoupání závitu	1,5 mm
Otvor pod závit Ø	10,5 mm
Toleranční třída	6H mod.
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	30 mm
Rozměr závitu	M10
Povlak	TiCN
Druh závitu	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník