

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 39
Funkční šířka L_4	25 mm
Délka hlavy L_1	41 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost stopky	20 mm
Šroub pro podložku	259025 3
Šroub pro upínací příložku	259021 1
ISO kód držáku	MVPCR/L 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

soustružnický držák

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Podložka Typ 39

259031 39

Upínka Typ 2

259038 2

Šroubek pro podložku Typ 3

259025 3

Šroub pro upínku Typ 1

259021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500