

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 2
Celková délka L	150 mm
Šroub pro podložku	259025 3
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	MVPCR/L 2525M16
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259031 39
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	41 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

soustružnický držák

**Příslušenství**

Upínka Typ 2

259038 2

Podložka Typ 39

259031 39

Šroub pro upínku Typ 1

259021 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Šroubek pro podložku Typ 3

259025 3

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500