

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	170 mm
Velikost destiček	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
ISO kód držáku	MVPCR/L 3232P16
Upínka	259038 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Šroub pro podložku	259025 3
Podložka	259031 39
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

soustružnický držák

**Příslušenství**

Šroub pro upínku Typ 1

259021 1

Šroubek pro podložku Typ 3

259025 3

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Podložka Typ 39

259031 39

Upínka Typ 2

259038 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500