

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251709 20/16  |
| GTIN           | 4045197867117 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Celková délka L                     | 125 mm            |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604..       |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>          | 41 mm             |
| Velikost stopky                     | 20 mm             |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>        | 25 mm             |
| Upínka                              | 259038 2          |
| Podložka                            | 259031 39         |
| Šroub pro podložku                  | 259025 3          |
| ISO kód držáku                      | MVPCR/L 2020K16   |
| Šroub pro upínací příložku          | 259021 1          |
| Velikost destiček                   | 16 mm             |
| Norma                               | Výrobní norma     |
| Způsob použití                      | levý              |
| Vnitřní chlazení                    | ne                |
| Úhel nastavení κ                    | 117,5 stupeň      |
| Použití                             | Čelní soustružení |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Použití       | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | soustružnický držák        |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8                                | 674248 TX8 |
| Šroubek pro podložku Typ 3   | 259025 3   |
| Upínka Typ 2   | 259038 2   |
| Podložka Typ 39  | 259031 39  |
| Šroub pro upínku Typ 1   | 259021 1   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |