

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	41 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	MVPCR/L 2525M16
Podložka	259031 39
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 2
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Šroub pro podložku	259025 3
Velikost stopky	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínka Typ 2	259038 2
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500