

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Šroub pro podložku	259025 3
Upínka	259038 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
ISO kód držáku	MVPCR/L 3232P16
Velikost stopky	32 mm
Podložka	259031 39
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	soustružnický držák

## Příslušenství

Upínka Typ 2	259038 2
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Podložka Typ 39	259031 39
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500