

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	117,5 stupeň
Podložka	259031 39
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	50 mm
Šroub pro příložku	259021 1
Upínka	259038 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	38,5 mm
ISO kód držáku	A40T MVPNR/L 16
Středové přesazení L_3	27 mm
Velikost destiček	16 mm
Šroub podložky	259025 3
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínka Typ 2	259038 2
Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500