

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šroub podložky	259025 3
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Celková délka L	300 mm
Podložka	259031 39
Úhel nastavení $\kappa$	117,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Upínka	259038 2
Šroub pro příložku	259021 1
ISO kód držáku	A40T MVPNR/L 16
Upínací výška $L_2$	38,5 mm
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 2	259038 2
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500