

**HOLEX****Dělicí kotouč HOLEX Pro ÚZKÝ, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563575 125
GTIN	4045197157645
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Úzké provedení pro rychlé a hospodárné dělení.

- **Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.**
- **Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..**
- **Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).**

**Použití:**

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A60P-BF.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

## Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Tvar	41
Popis tvaru	přímý
Šířka kotouče	1,6 mm
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Specifikace	A46Q-BF
Ø kotouče	125 mm
Pro tloušťky materiálů	7,7 - 8 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		

CuZn	omezené použití
Plasty, GFK	omezené použití
suché	vhodný