



Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400, Odstín skla brýlí: YELLOW



Údaje o objednávce

Artikové číslo	096205 YELLOW
GTIN	4054596052772
Třída artiklu	04M

Popis

Provedení:

Velmi flexibilní ochranné brýle ve sportovním stylu se se svými **19 g** řadí k nejlehčím brýlím ve své třídě. Díky **speciální technologii rozložení tlaku nožiček** se nožičky dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zamezí tlaku na uši. Inovativní konstrukce zajišťuje pohodlné usazení a podstatně zvyšuje přijatelnost nošení. Komfort nošení dále umocňují **nastavitelné nosní polštářky** i měkce **polstrované konce nožiček**. Díky úzké konstrukci lze tyto brýle také snadno kombinovat s dalšími OOP. Se **žlutými skly** pro **vnímání se zvýšeným kontrastem** (stmívání, mlha, mírný déšť).

Provedení reklamní text:

- **Vynikající přizpůsobení každému tvaru hlavy.**
- **Bezpečné držení i při intenzivních pohybech.**

Norma:

EN 166 EN 170

Technický popis

Materiál kotouče	Polykarbonát
Hmotnost	19 g
Označení zorníku	2C-1,2 3M 1 FT
Ochrana proti UV	standard
Řada	SecureFit™

Označení rámu	3M EN166 FT CE
Parametr rámu	Polstrované obroučky
Parametr rámu	Nastavitelné nosní polštářky
Druh produktu	Ochranné brýle

Příslušenství

Úložný box	096910
Držák na stěnu na vlhčené čisticí utěrky	096691
Utěrky na čištění brýlí 100 ks	096690
Pouzdro na brýle Typ	096930