

**Garant****Držák destiček konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápichu D1 / D2: 43/60mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273828 43/60
GTIN	4045197867773
Třída artiklu	21W

## Popis

**Provedení:**

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

**Použití:**

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800 až 273811.

**Náhradní díl:**

Upínací šroub č. 279815 9.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 – 50 %.

Maximální posuv: 0,025 mm.

Šířka zápichu  $w$ : 3 mm

Maximální hloubka řezu  $t_{max}$ : 18 mm

## Technický popis

Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	18 mm
Minimální $\varnothing$ 1. zápichu $D_1$	43 mm
Maximální $\varnothing$ 1. zápichu $D_2$	60 mm
Způsob použití	pravý
Šířka zápichu $w$	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

## Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9