

## Mezní třmenový kalibr, a – zc, Jmenovitý Ø: 4mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484222 4      |
| GTIN           | 2050001062666 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7163.

Pro ISO-**polohy tolerančního pole a – zc** ve **tolerančních stupních 6 – 13**.

#### Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Upozornění:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte **poloha tolerančního pole (a – zc)** a toleranční stupeň (6 – 13), např. č. 484222 vel. **10f9**. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

### Technický popis

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Druh měrky      | Dobry kalibr                |
| Druh měrky      | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Norma           | DIN EN ISO 1938-1           |
| Norma           | DIN 7163                    |
| Toleranční pole | a                           |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | b  |
| Toleranční pole | c  |
| Toleranční pole | cd |
| Toleranční pole | d  |
| Toleranční pole | e  |
| Toleranční pole | ef |
| Toleranční pole | f  |
| Toleranční pole | fg |
| Toleranční pole | g  |
| Toleranční pole | h  |
| Toleranční pole | j  |
| Toleranční pole | js |
| Toleranční pole | k  |
| Toleranční pole | m  |
| Toleranční pole | n  |
| Toleranční pole | p  |
| Toleranční pole | r  |
| Toleranční pole | s  |
| Toleranční pole | t  |
| Toleranční pole | u  |
| Toleranční pole | v  |
| Toleranční pole | x  |
| Toleranční pole | y  |
| Toleranční pole | z  |
| Toleranční pole | za |
| Toleranční pole | zb |
| Toleranční pole | zc |
| Kvalita         | 11 |
| Kvalita         | 9  |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Kvalita                | 10                    |
| Kvalita                | 13                    |
| Kvalita                | 12                    |
| Kvalita                | 6                     |
| Kvalita                | 7                     |
| Kvalita                | 8                     |
| Materiál               | kalibrační ocel       |
| Jmenovitý rozměr       | 4 mm                  |
| Atribut názvu produktu | a – zc                |
| Kalibrování            | L8                    |
| Druh produktu          | Mezní třmenový kalibr |

## Služby

|   |              |
|---|--------------|
| Kalibrování Mezní třmenový kalibr Maximální jmenovitý rozměr 50 mm        | 028700 50    |
| Kalibrace DAkkS Mezní třmenový kalibr Maximální jmenovitý rozměr 5-100 mm | 028710 5-100 |