

Mezní válečkový kalibrační trn tvrdý chrom H7, Jmenovitý Ø: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484040 40
GTIN	2050001675231
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Na straně se správným rozměrem jsou tvrdě chromované měřicí plochy. Je tak dosaženo cca 8krát delší životnosti.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.**

Technický popis

Toleranční pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Jmenovitý rozměr	40 mm
Druh měrky	Dobrý kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	M2
Druh produktu	Mezní kalibr

Služby

Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028300 60

Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm

028340 60