

Garant**Přesný kuželový záhlubník, dlouhý 90°, TiAlN, Vnější Ø Dc: 16,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150377 16,5
GTIN	4045197868015
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Broušeno z plného materiálu. Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi než dle DIN335-C s dlouhou válcovou stopkou.

Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů. Nově vyvinutý, **speciální povlak TiAlN** pro dlouhou životnost.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení **přesných, kulatých 90° zahloubení**.

Technický popis

Celková délka L	111 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,2 mm
Tolerance stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,18 mm/ot,
Ø předvrtání	3,2 mm
Vnější Ø	16,5 mm
Počet břitů Z	3
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991	M8
Povlak	TiAlN

Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS
Rozteč břitů záhlubníku	nestejný
Norma	Výrobní norma
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	75 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	75 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	S
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
CuZn	vhodný	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

