

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L ₂	24 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Upínka	259038 4
Šroub podložky	259025 3
Celková délka L	200 mm
Podložka	259031 39
Šroub pro příložku	259021 4
ISO kód držáku	A25R MVUNR/L 16
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínka Typ 4	259038 4
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500