

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Šroub pro příložku	259021 1
Upínací výška L_2	38,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Celková délka L	300 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
ISO kód držáku	A40T MVUNR/L 16
Upínka	259038 4
Podložka	259031 39
Šroub podložky	259025 3
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	27 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Upínka Typ 4	259038 4
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500