

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A25R MVUNR/L 16
Upínka	259038 4
Celková délka L	200 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Šroub podložky	259025 3
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259031 39
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Upínací výška L_2	24 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Šroub pro příložku	259021 4
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 4	259038 4
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500