

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Celková délka L	250 mm
Podložka	259031 39
Úhel nastavení κ	93 stupeň
ISO kód držáku	A32S MVUNR/L 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Upínka	259038 4
Šroub podložky	259025 3
Šroub pro příložku	259021 4
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 4	259038 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500