

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroub podložky	259025 3
Celková délka L	300 mm
Šroub pro příložku	259021 1
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	50 mm
Velikost destiček	16 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Upínací výška L <sub>2</sub>	38,5 mm
Upínka	259038 4
Podložka	259031 39
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
ISO kód držáku	A40T MVUNR/L 16
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 4	259038 4
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500