

HOLEX**Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý, Vnější Ø: 25Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553920 25M
GTIN	4045197330994
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.

Gumový brusný talíř **stopky Ø 6 mm**. Pro upínání brusných kotoučů s **rychloupínacím systémem vnitřní závit**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.

Technický popis

Maximální počet otáček	40000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	středně tvrdá
Vnější Ø	25 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Opěrný talíř

