

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	30 mm
Délka vyložení L_1	96 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Podložka	259031 39
Šroub podložky	259025 3
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
ISO kód držáku	A32S MVZNR/L 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Celková délka L	250 mm
Upínka	259038 2
Šroub pro příložku	259021 4
Užitná hloubka T	14 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá

Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 2	259038 2
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500