

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	35 mm
Upínací výška L ₂	38,5 mm
Šroub pro příložku	259021 4
ISO kód držáku	A40T MVZNR/L 16
Upínka	259038 2
Délka vyložení L ₁	120 mm
Celková délka L	300 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Šroub podložky	259025 3
Podložka	259031 39
Ø minimálního předvrtání D _{min}	57 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Užitná hloubka T	15 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravá

Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
Upínka Typ 2	259038 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500