

**Garant****Držák nástrojů s ráčnou, celooceľový, Celková délka: 117mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148700 117
GTIN	4045197861665
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

S dvoučelistovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celooceľové provedení** pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu. **Těžké provedení** pro závitníky do M20.

**Se šestihranem** na straně hlavy s rozměrem klíče 22 mm.

**Použití:**

Vhodný pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

**Upozornění:**

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

**Technický popis**

Celková délka	110 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M13 – M20
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	9 - 12,5 mm
Náhradní čelisti č. 148710 vel.	117
Materiál	celooceľový
Druh produktu	Držák nástrojů

