

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/22mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 10
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
ISO kód držáku	A32S PTFNR/L 22
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Středové přesazení L ₃	22 mm
Šroubek klínu	259018 2
Celková délka L	250 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Sada pružin	259044 2
Velikost destiček	22 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Podložka Typ 10	259031 10
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 2	259015 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500