

Mezní třmenový kalibr, a – zc, Jmenovitý Ø: 34mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484222 34 |
| GTIN | 2050001062932 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7163.

Pro ISO-**polohy tolerančního pole a – zc** ve **tolerančních stupních 6 – 13**.

Použití:

Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Upozornění:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte **poloha tolerančního pole (a – zc)** a toleranční stupeň (6 – 13), např. č. 484222 vel. **10f9**. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

Technický popis

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Druh měrky | Dobry kalibr |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7163 |
| Toleranční pole | a |

| | |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | b |
| Toleranční pole | c |
| Toleranční pole | cd |
| Toleranční pole | d |
| Toleranční pole | e |
| Toleranční pole | ef |
| Toleranční pole | f |
| Toleranční pole | fg |
| Toleranční pole | g |
| Toleranční pole | h |
| Toleranční pole | j |
| Toleranční pole | js |
| Toleranční pole | k |
| Toleranční pole | m |
| Toleranční pole | n |
| Toleranční pole | p |
| Toleranční pole | r |
| Toleranční pole | s |
| Toleranční pole | t |
| Toleranční pole | u |
| Toleranční pole | v |
| Toleranční pole | x |
| Toleranční pole | y |
| Toleranční pole | z |
| Toleranční pole | za |
| Toleranční pole | zb |
| Toleranční pole | zc |
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 9 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Kvalita | 6 |
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 12 |
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 11 |
| Materiál | kalibrační ocel |
| Jmenovitý rozměr | 34 mm |
| Atribut názvu produktu | a – zc |
| Kalibrování | L8 |
| Druh produktu | Mezní třmenový kalibr |

Služby

| | |
|--|--------------|
| Kalibrace DAkkSMezní třmenový kalibr Maximální jmenovitý rozměr 5-100 mm | 028710 5-100 |
| KalibrováníMezní třmenový kalibr Maximální jmenovitý rozměr 50 mm | 028700 50 |