

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, BT 30 A = 85, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303446 12
GTIN	4045197868619
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

L ₂	47 mm
Vnější Ø D	40 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Délka vyložení rozměr A	85 mm
Ø D ₃	24,9 mm

Ø D ₂	20 mm
Upnutí	BT 30 A = 85
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30

308760 30