

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63 A = 200, Ø upnutí D1: 12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307537 12
GTIN	4045197868770
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).
- S otvorem Balluffchip.
- Je možné axiální seřízení délky.
- Stopky tvrdě překroucené.

Výhoda:

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.

Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.

Pro vrtání, tření a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 38,14 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L₂: 154 mm

Technický popis

Vnější Ø D	50 mm
Ø D ₃	38,14 mm
L ₂	154 mm
Ø D ₂	22 mm
upnutí Ø D ₁	12 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 200
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro