

Garant**Krátká vrtací hlavička typ ADB, BT 40, Rozsah upínání: 0,3-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar. Max. úzká konstrukce pro nejběžnější \varnothing do 10,2 mm.**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Rozsah upínání	0,3 - 10,2 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 4
Délka vyložení rozměr A	73 mm
Vnější \varnothing D	38 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 4 mm	627481 4
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40