

Garant**Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,3-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$. Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Technický popis

Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 4
Délka vyložení rozměr A	96,5 mm
Rozsah upínání	0,3 - 10,2 mm
Provedení	úzké
Vnější Ø D	38 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7

Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 4 mm	627481 4
--	----------