

**Garant****Krátká vrtací hlavička, PSC 40, Rozsah upínání: 0,3-10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Třída artiklu	31B

**Popis****Provedení:**

- **S otvorem Balluffchip.**
- **Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.**
- **Pro pravý i levý chod.**
- **Pískované provedení.**

Max. tenká vložka pro nejběžnější Ø 0,3 – 10,2 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

Maximální utahovací moment  $M_{d\max.} \leq 14 \text{ Nm}$

Délka vyložení rozměr A: 74 mm

Vnější Ø D: 36 mm

Náhradní upínací klíč č. 627425: SW 4

**Technický popis**

Vnější Ø D	36 mm
Délka vyložení rozměr A	74 mm
Rozsah upínání	0,3 - 10,2 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	SW 4
Upnutí	PSC 40

Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

### Příslušenství

6-hranný šroubovák s příčnou rukojetí 6-hran 4 mm	627425 4
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 4 mm	627481 4