

Garant

Úzké hydraulické pouzdro, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302093 16
GTIN	4045197868824
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)
- Zušlechtěná povrchová struktura.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- Lze použít redukční pouzdra.

Použití:

Zejména pro výrobu nástrojů a forem. **Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.** K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Ø D ₂	24 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
L ₂	79 mm
Ø D ₃	32,3 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
	308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
---	-----------

Upínací klíč ER1/2 palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
--	-----------

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
--	-----------

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
--	-----------

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
--	-----------

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
---	-----------

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
--	-----------

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
--	-----------

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
--	-----------

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
---	-----------

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
--	-----------

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
---	-----------