


HOLEX**Brusný kotouč (A), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553955 120
GTIN	4045197526304
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou, i po náročném použití.

Normální korund (A) pro univerzální použití.

Vystředěná poloha brusného listu zajišťuje chod bez vibrací.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, strojů, přístrojů a nádob.

Upozornění:

Další rozměry a zrnitost možno dodat na poptávku.

Technický popis

Zrnitost	120
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75M mm

553920 75M