

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 120, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303465 20
GTIN	4045197868879
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

L ₂	80 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	35,5 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm

Ø D ₂	28 mm
Upnutí	BT 40 A = 120
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302155 10
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302160 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302155 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302155 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302155 16
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302155 5
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302155 6
	308830 40

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm

302155 4

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 14 mm

302160 14

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm

302160 5

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm

302160 3

Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm

302160 10

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 12 mm

302160 12

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm

302155 14

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm

302160 8

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm

302155 12

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 16 mm

302160 16

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40